



1,25±0,2 г/л при t 20°C



0,45%



11,0±0,5 (1 %)



1-5 мин



Прозрачная беспенная
жидкость



20-60°C

Описание

Концентрированное жидкое беспенное средство щелочного характера. Биоразлагаемо, взрыво- и пожаробезопасно.

Хорошо растворимо, работает в воде любой жесткости. Обладает высоким моющим и обезжиривающим действием. Удаляет застарелые, прочные отложения органического и неорганического характера (денатурированный белок, жиры, дрожжи, сахар, шоколад).

Не оказывает разрушающего воздействия на резину, силикон, различные виды пластика (в том числе ПЭ — полиэтилен, ПК — поликарбонат, ПЭН — полиэтиленнафталат, ПЭТ — полиэтилентерефталат и пр.)

Средство предназначено для щелочной мойки оборотных пластиковых бутылей, мойки форм отливки конфетных и шоколадных масс, для машинной мойки тары, циркуляционной мойки технологического оборудования, трубопроводов, коммуникаций.

Область применения

Средство рекомендуется использовать на предприятиях по производству воды, пива и напитков, соков, молочной продукции, кондитерских изделий, майонезов, соусов и в других отраслях пищевой промышленности.



Способ применения

1. Для щелочной мойки пластиковых бутылей используется рабочий раствор средства 0,4—0,5% концентрации. Температура мойки — 20—60°C, время обработки устанавливается индивидуально для каждой моечной машины и в среднем составляет 20—50 секунд.

2. Для щелочной мойки оборудования используется рабочий раствор 0,5—3% концентрации. Температура мойки — 20—60°C. Время обработки устанавливается индивидуально.

Примечания:

Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и время обработки) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, условий и методов мойки, типа оборудования

Состав

Подготовленная вода, щелочные агенты, комплексообразователи, оптимизированная смесь поверхностно-активных веществ, ингибиторы коррозии, активные добавки.

Меры безопасности

- Не смешивать с другими моющими средствами (особенно с кислотными!)
- Использовать защитные перчатки, очки и респиратор
- При попадании на слизистые и на кожу смыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.

Гарантийное хранение

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 до +30°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Фасовка

5л, 10л, 20л, 200л, 1000л

