



Рекомендуемые варианты размещения стеллажей в камерах POLAIR Standart

№	Камера	Модель стеллажа вариант№1 ПРОФИ	Кол-во	Модель стеллажа вариант№2 ПРОФИ-430	Кол-во
1.	КХН-2,94 (1360X1360X2200)	СМ-10/5Н	1	СМ-10/5Н-430	1
2.	КХН-4,41 (1360x1960x2200)	СМ-10/5Н	1	СМ-10/5Н-430	1
		СМ-12/5Н	1	СМ-12/5Н-430	1
3.	КХН-6,61 (1960x1960x2200)	СМ-12/5Н	1	СМ-12/5Н-430	1
		СМ-15/5Н	1	СМ-15/5Н-430	1
4.	КХН-7,71 (1960x2260x2200)	СМ-15/5Н	2	СМ-15/5Н-430	2
5.	КХН-8,81 (1960x2560x2200)	СМ-15/5Н	2	СМ-15/5Н-430	2
6.	КХН-11,75 (2560x2560x2200)	СМ-10/5Н	1	СМ-10/5Н-430	1
		СМ-12/5Н	2	СМ-12/5Н-430	2
		СМ-15/5Н	1	СМ-15/5Н-430	1
7.	КХН-11,02 (1960x3160x2200)	СМ-12/5Н	3	СМ-12/5Н-430	3
		СМ-15/5Н	1	СМ-15/5Н-430	1

Рекомендуемые схемы размещения стеллажей в камерах POLAIR Standart

